

## Folha de dados técnicos

### Refletor

N.º do art.: 50106958

TKS 20.P

#### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Dados básicos

Área de aplicação	Farmácia
-------------------	----------

### Dados mecânicos

Execução	Redondo
Tamanho de microprisma triplo	2,3 mm
Dimensão de montagem, espessura	6,5 mm
Dimensão de montagem, diâmetro	20 mm
Superfície refletora, diâmetro	17 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Material do substrato	Plástico
Com mudança de polarização	Sim
Nomenclatura química, material refletor	PES
Estrutura, superfície ativa	Triple
Peso líquido	3 g
Tipo de fixação	Parafuso de trava M4
Compatibilidade do material	ECOLAB

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 65 °C
--------------------------------	---------------

### Certificações

Grau de proteção	IP 67
------------------	-------

### Classificação

Número da pauta aduaneira	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467