

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50114519

KB PS2-1 IT190x

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



Dados técnicos

Dados básicos

Adequado para	Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g
	Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1902g
	Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1910
	Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1911i
	Leitores de códigos de barras móveis, série IT 1300
Adequado para interface	PS/2

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	RJ41
-----------------	------

Conexão 2

Tipo de conexão	PS/2
Versão	Axial
Tipo	female

Conexão 3

Tipo de conexão	PS/2
Versão	Axial
Tipo	male

Características dos cabos

Número de fios	6 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo espiral
Diâmetro do cabo (exterior)	5 mm
Comprimento do cabo	3.000 mm
Material da bainha	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Classificação


Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Conexão elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	RJ41
-----------------	------

Pino	Ocupação de pinos
1	Blindagem
2	n.c.
3	GND
4	PC Data
5	PC Clock
6	KB Clock
7	+5 V CC
8	KB Data
9	n.c.
10	n.c.




Conexão elétrica

Conexão 2

Tipo de conexão	PS/2
Versão	Axial
Tipo	female

Pino Ocupação de pinos

1	PC Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	PC Clock
6	n.c.



Conexão 3

Tipo de conexão	PS/2
Versão	Axial
Tipo	male

Pino Ocupação de pinos

1	KB Data
2	n.c.
3	GND
4	+5 V CC
5	KB Clock
6	n.c.

