

## Folha de dados técnicos

## Sistema de montagem

N.º do art.: 50119332

BTU 900M-D10

### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

|  |   |
|--|---|
| <b>Inclui</b>                            | 2x arruela plana com Ø 4,3 mm cada uma    |
|  | 2x parafuso M4 x 20                       |
|  | 2x parafuso M4 x 25                       |
| <b>Adequado para o grupo de produtos</b> | Leitores de códigos de barras fixos       |
| <b>Adequado para</b>                     | Espelho reflexivo (M)TKS 30x50            |
|  | Espelho reflexivo (M)TKS 40x60            |
|  | Espelho reflexivo TKS 50x50               |
|  | Leitor de códigos de barras, série BCL 92 |
|  | Sensores da série 46C                     |

### Dados mecânicos

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal</b> | Aço, galvanizado            |
|  | Alumínio                    |
| <b>Versão do suporte de fixação</b>                          | Sistema de montagem         |
| <b>Tipo de fixação, lado da instalação</b>                   | Fixação de aperto por chapa |
|  | Para barra redonda 10 mm    |
| <b>Tipo de fixação, lado do dispositivo</b>                  | Parafusável                 |
| <b>Tipo de suporte de fixação</b>                            | Apertável com terminal      |
|  | Basculante                  |
|  | Girável em 360°             |
| <b>Material do suporte de fixação</b>                        | Metal                       |

### Classificação

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Número da pauta aduaneira</b> | 83024900 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>              | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>                | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>                | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 13.0</b>               | 27273701 |
| <b>ECLASS 14.0</b>               | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>                  | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                  | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                  | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                  | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>                  | EC003015 |