

## Folha de dados técnicos

### Sistema de montagem

N.º do art.: 50119330

BTU 900M-D14

#### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

<b>Inclui</b>	2x arruela plana com Ø 4,3 mm cada uma
	2x parafuso M4 x 20
	2x parafuso M4 x 25
<b>Adequado para o grupo de produtos</b>	Leitores de códigos de barras fixos
<b>Adequado para</b>	Espelho reflexivo (M)TKS 30x50
	Espelho reflexivo (M)TKS 40x60
	Espelho reflexivo TKS 50x50
	Leitor de códigos de barras, série BCL 92
	Sensores da série 46C

### Dados mecânicos

<b>Nomenclatura normalizada, suporte de fixação em metal</b>	Aço, galvanizado
	Alumínio
<b>Versão do suporte de fixação</b>	Sistema de montagem
<b>Tipo de fixação, lado da instalação</b>	Fixação de aperto por chapa
	Para barra redonda 14 mm
<b>Tipo de fixação, lado do dispositivo</b>	Parafusável
<b>Tipo de suporte de fixação</b>	Apertável com terminal
	Basculante
	Girável em 360°
<b>Material do suporte de fixação</b>	Metal

### Classificação

<b>Número da pauta aduaneira</b>	83024900
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ECLASS 14.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015
<b>ETIM 9.0</b>	EC003015