

Folha de dados técnicos

Estação base

N.º do art.: 50143593

Base IT 1952g

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Operação e indicação
- Acessórios



A imagem pode divergir



Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|---------------|--|
| Tipo | Estação base |
| Adequado para | Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1952g |

Dados elétricos

Dados de desempenho

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Tensão de alimentação U_B | 4,75 ... 5,25 V, CC |
|-----------------------------|---------------------|

Interface

| | |
|------|--------|
| Tipo | PS/2 |
| | RS 232 |
| | USB |

Conexão

| | |
|--------------------|----------|
| Número de conexões | 3 Unid. |
| Alcance Bluetooth | Classe 2 |
| Versão Bluetooth | 4.2 |

Conexão 1

| | |
|--------|---------------------------|
| Função | Alimentação de tensão |
| | Interface de configuração |
| | Interface de dados |

| | |
|-----------------|------|
| Tipo de conexão | RJ41 |
|-----------------|------|

Conexão 2

| | |
|--------|---------------------------|
| Função | Alimentação de tensão |
| | Interface de configuração |
| | Interface de dados |

| | |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de conexão | Conector fêmea jack |
|-----------------|---------------------|

Conexão 3

| | |
|-----------------|-----------|
| Tipo de conexão | Bluetooth |
|-----------------|-----------|

Dados mecânicos

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Dimensões (L x A x C) | 100 mm x 84 mm x 132 mm |
| Carcaça plástico | UL 94-V0 |
| Peso líquido | 200 g |

Dados do ambiente

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 60 °C |

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |


Conexão elétrica

Conexão 1

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Função | Alimentação de tensão |
| | Interface de configuração |
| | Interface de dados |
| Tipo de conexão | RJ41 |

Pino Ocupação de pinos

| | |
|----|--------------------------|
| 1 | Blindagem |
| 2 | Cable ID |
| 3 | GND |
| 4 | TxD RS 232 / n.c. USB |
| 5 | RxD RS 232 / n.c. USB |
| 6 | CTS RS 232 / n.c. USB |
| 7 | +5 V CC |
| 8 | RTS RS 232 / n.c. USB |
| 9 | n.c. RS 232 / Data + USB |
| 10 | n.c. RS 232 / Data - USB |



Conexão elétrica

Conexão 2

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Função | Alimentação de tensão |
| | Interface de configuração |
| | Interface de dados |
| Tipo de conexão | Conector fêmea jack |
| Diâmetro | 5,4 |
| Número de polos | 2 polos |

Conexão 3


| | |
|-----------------|---------------------------|
| Função | Interface de configuração |
| | Interface de dados |
| Tipo de conexão | Bluetooth |

Operação e indicação


| LED | Display | Significado |
|-----|------------------------|----------------------------|
| 1 | Vermelho, 1x piscando | Transmissão de dados ativa |
| | Vermelho, luz contínua | Pronto para operar |
| 2 | Verde, piscando | Processo de carga ativo |
| | Verde, luz contínua | Acumulador carregado |

Acessórios


Tecnologia de conexão - Unidade de conexão

| | N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|--|
|  | 50112891 | MA 248i Profinet Gateway | Unidade modular de conexão | Tensão de alimentação: 18 ... 30 V Consumo de corrente, máx.: 300 mA Interface: PROFINET, RS 232 Conexões: 6 Unid. Grau de proteção: IP 65 |

Tecnologia de conexão - Cabos de ligação

| | N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|--|-------------|---------------|-----------------|--|
|  | 50113397 | KB JST-HS-300 | Cabo de ligação | Adequado para interface: RS 232 Conexão 1: JST ZHR Conexão 2: Sub-D, Axial, male, 9 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 300 mm Material da bainha: PUR |

Fontes de alimentação

| | N.º do art. | Designação | Artigo | Descrição |
|---|-------------|-----------------------|----------------------|--|
|  | 50114525 | NT f. IT 1900+Base-EU | Fonte de alimentação | Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação com conector Saída: 5 V CC, 1 A Entrada: 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz |

Acessórios

Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.