

Folha de dados técnicos


Cabo de ligação

N.º do art.: 50148540

KDS S-12-CA-M12-5A-P1-004-78X

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Diagramas de conexão



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|---------------|-----------|
| Adequado para | DCR 1048i |
| | IVS 1048i |

Conexão

Conexão 1

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 12 polos |
| Codificação | Código A |
| Versão | Axial |

Conexão 2

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Versão | Axial |

Características dos cabos

| | |
|--|-----------------|
| Número de fios | 4 Unid. |
| Cor da bainha | Preto |
| Blindado | Sim |
| Versão do cabo | Cabo de ligação |
| Comprimento do cabo | 200 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Adequabilidade para correntes de arraste | Não |

Classificação

| | |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |

Conexão elétrica

Conexão 1

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Número de polos | 12 polos |
| Codificação | Código A |
| Versão | Axial |

Conexão 2

| | |
|------------------|------------------|
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Versão | Axial |

Diagramas de conexão

Esquema de fiação

