

## Folha de dados técnicos

### Estação base

N.º do art.: 50143595

Base IT 1472g

#### Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica
- Operação e indicação
- Acessórios



A imagem pode divergir



## Dados técnicos

### Dados básicos

Tipo	Estação base
Adequado para	Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1472g

### Dados elétricos

#### Dados de desempenho

Tensão de alimentação $U_B$	4,75 ... 5,25 V, CC
-----------------------------	---------------------

### Interface

Tipo	PS/2
	RS 232
	USB

### Conexão

Número de conexões	3 Unid.
Alcance Bluetooth	Classe 2
Versão Bluetooth	4.2

#### Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
	Interface de dados
Tipo de conexão	RJ41

#### Conexão 2

Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
	Interface de dados
Tipo de conexão	Conector fêmea jack

#### Conexão 3

Tipo de conexão	Bluetooth
-----------------	-----------

### Dados mecânicos

Dimensões (L x A x C)	100 mm x 84 mm x 132 mm
Carcaça plástico	UL 94-V0
Peso líquido	200 g

### Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	0 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento	-40 ... 60 °C

### Classificação

Número da pauta aduaneira	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015


## Conexão elétrica

### Conexão 1

Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
	Interface de dados
Tipo de conexão	RJ41

### Pino Ocupação de pinos

1	Blindagem
2	Cable ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



## Conexão elétrica

### Conexão 2

Função	Alimentação de tensão
	Interface de configuração
	Interface de dados
Tipo de conexão	Conector fêmea jack
Diâmetro	5,4
Número de polos	2 polos

### Conexão 3


Função	Interface de configuração
	Interface de dados
Tipo de conexão	Bluetooth

## Operação e indicação

LED	Display	Significado
1	Vermelho, 1x piscando	Transmissão de dados ativa
	Vermelho, luz contínua	Pronto para operar
2	Verde, piscando	Processo de carga ativo
	Verde, luz contínua	Acumulador carregado

## Acessórios


### Tecnologia de conexão - Unidade de conexão

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50112891 MA 248i Profinet Gateway	Unidade modular de conexão	Tensão de alimentação: 18 ... 30 V Consumo de corrente, máx.: 300 mA Interface: PROFINET, RS 232 Conexões: 6 Unid. Grau de proteção: IP 65

### Tecnologia de conexão - Cabos de ligação

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50113397 KB JST-HS-300	Cabo de ligação	Adequado para interface: RS 232 Conexão 1: JST ZHR Conexão 2: Sub-D, Axial, male, 9 polos Blindado: Sim Comprimento do cabo: 300 mm Material da bainha: PUR

### Fontes de alimentação

N.º do art.	Designação	Artigo	Descrição
	50114525 NT f. IT 1900+Base-EU	Fonte de alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação com conector Saída: 5 V CC, 1 A Entrada: 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

## Acessórios

### Nota



Uma lista com todos os artigos de acessórios disponíveis encontra-se na página da Leuze na internet, na guia Download da página de detalhes do artigo.