

## Folha de dados técnicos

## Fita de código de barras

N.º do art.: 50144218

BCB G40 SH1 SL

### Conteúdo

- Dados técnicos
- Código do artigo



A imagem pode divergir

## Dados técnicos

### Dados básicos

|      |   |
|------|---|
| Tipo | Fita de código de barras configurável<br>(fita especial, fita TWIN, fita de reparo) |
|------|---|

### Versão especial

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Versão especial | Fita especial |
|-----------------|---------------|

### Dados mecânicos

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensão de grade     | 40 mm                       |
| Valor inicial da fita | Individual                  |
| Valor final da fita   | Individual                  |
| Altura da fita        | Individual entre 20 - 32 mm |

### Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4              | 27280190 |
| ECLASS 8.0                | 27280190 |
| ECLASS 9.0                | 27280192 |
| ECLASS 10.0               | 27280192 |
| ECLASS 11.0               | 27280192 |
| ECLASS 12.0               | 27280192 |
| ECLASS 13.0               | 27280192 |
| ECLASS 14.0               | 27280192 |
| ETIM 5.0                  | EC002498 |
| ETIM 6.0                  | EC003015 |
| ETIM 7.0                  | EC003015 |
| ETIM 8.0                  | EC003015 |
| ETIM 9.0                  | EC003015 |

## Código do artigo

Nome do artigo: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

**BCB** Fita de código de barras

|             |  |
|-------------|--|
| <b>BCB</b>  | <b>Série</b><br>BCB: fita de códigos de barras   |
| <b>AAA</b>  | <b>Grade / dimensão de grade</b><br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm   |
| <b>BBB</b>  | <b>Altura da fita / altura especial</b><br>H25: altura 25 mm<br>H47: altura 47 mm<br>SH1: altura especial individual entre 20 - 32 mm<br>SH2: altura especial individual entre 33 - 47 mm<br>SH3: altura especial individual entre 48 - 70 mm<br>SH4: altura especial individual entre 71 - 140 mm   |
| <b>CCCC</b> | <b>Comprimento da fita / comprimento especial</b><br>Lxxx: comprimento da fita em mm<br>SL: comprimento especial   |
| <b>DDDD</b> | <b>Opções</b><br>TWIN: duas fitas impressas de forma idêntica<br>MVS: Measurement Value Switch (cor vermelho)<br>MV0: Measurement Value Zero (cor amarelo)<br>ML: identificação da marca<br>RW: Reverse Winding (sentido de enrolamento alterado, o menor valor de posição está no interior do núcleo do enrolamento)<br>RK: Repair Kit (fita de reparo) |

## Código do artigo

**BCB**

**Fita de código de barras**

**E**

**Versão específica de cada cliente**

A: conteúdo do código ML = AA1 cor vermelho  
B: conteúdo do código ML = BB1 cor vermelho  
C: conteúdo do código ML = CC1 cor vermelho  
D: conteúdo do código ML = DD1 cor vermelho  
E: conteúdo do código ML = EE1 cor vermelho  
F: conteúdo do código ML = FF1 cor vermelho  
G: conteúdo do código ML = CC1 cor vermelho

### Nota



Uma lista com todos os tipos de dispositivo disponíveis encontra-se na página da Leuze na Internet, em [www.leuze.com](http://www.leuze.com).