

技术数据表

连接器

配件编号: 53800124

CU405-2M12



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接



技术参数

基础数据

适合	安全激光扫描仪 RSL 410
----	-----------------

连接

接口数量	3 个
连接1	
功能	机器接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
连接2	
功能	机器接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
连接3	
功能	数据接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm
外壳材料	金属
金属外壳	压铸锌
净重	1,275 g
外壳颜色	黑色
紧固类型	卡口系统

认证

认证	c TÜV Süd US TÜV Süd
----	-------------------------

分类

税率编号	85389099
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ECLASS 16.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

电气连接

连接1

X1


功能	机器接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
接头外壳	FE/屏蔽

引脚

引脚分配

芯线颜色

1	+24 V DC	棕色
2	OSSDA2	白色
3	0 V	蓝色
4	OSSDA1	黑色




电气连接

连接2

X2

功能	机器接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
接头外壳	FE/屏蔽

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	MELD IN	棕色
2	n.c.	白色
3	n.c.	蓝色
4	MELD OUT	黑色



连接3

ETH

功能	数据接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
接头外壳	FE/屏蔽

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	TD+	黄色
2	RD+	白色
3	TD-	桔黄色
4	RD-	蓝色

