

## 技术数据表

## 基站

配件编号: 50143595

Base IT 1472g

### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示
- 配件



图片可能不同



## 技术参数

### 基础数据

类型	基站
适合	IT 1472g 系列移动式 2D 条码阅读器

### 电气数据

性能数据	
供电电压 $U_B$	4.75 ... 5.25 V, DC

### 接口

类型	PS/2
	RS 232
	USB

### 连接

接口数量	3 个
蓝牙范围	2级
蓝牙版本	4.2

#### 连接1

功能	供电电源
	数据接口
	配置接口
类型	RJ41

#### 连接2

功能	供电电源
	数据接口
	配置接口
类型	插孔

### 连接3

类型	蓝牙
----	----

### 机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	100 mm x 84 mm x 132 mm
塑料外壳	UL 94-V0
净重	200 g

### 环境数据

环境温度, 工作	0 ... 50 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 60 °C

### 分类

税率编号	85176200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015


## 电气连接

### 连接1

功能	供电电源
	数据接口
	配置接口
类型	RJ41

### 引脚 引脚分配

1	屏蔽
2	电缆 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / 数据 + USB
10	n.c. RS 232 / 数据 - USB



## 电气连接

### 连接2

功能	供电电源 数据接口 配置接口
类型	插孔
直径	5.4
引脚数	2 个引脚

### 连接3

功能	数据接口 配置接口
类型	蓝牙

## 操作和显示

LED	显示	说明
1	红色, 1闪烁 红色, 长亮	激活数据传输 准备就绪
2	绿色, 闪烁 绿色, 长亮	充电启动 电池已充电

## 配件

### 连接技术 - 连接单元

	配件编号	名称	配件	说明
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	模块接口零件	供电电压: 18 ... 30 V 最大电流消耗: 300 mA 接口: PROFINET, RS 232 连接: 6 个 防护等级: IP 65

### 连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50113397	KB JST-HS-300	互连电缆	适合接口: RS 232 连接1: JST ZHR 连接2: Sub-D, 直形, 插头, 9 个引脚 有屏蔽: 是 电缆长度: 300 mm 护套材料: PUR

## 配件

### 电源件

	配件编号	名称	配件	说明
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	电源件	电源装置类型: 即插即用式电源 输出: 5 V DC, 1 A 输入: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

#### 注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。