


Karta danych technicznych Kierownictwo serwisu

Nr art.: 50117011

KB USB A - USB miniB

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie olejów/smarów
Przeznaczony dla interfejsu	USB

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	USB
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Mini-B
Właściwości przewodu	
Liczba żył	4 Piece(s)
Kolor płaszczka	szary
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel łączący
Średnica przewodu (zewnątrzna)	4,5 mm
Długość przewodu	1.500 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wleczanego	Nie

Dane mechaniczne

Masa netto	46 g
------------	------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	USB
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Typ wtyczki	USB 2.0 Standard-A

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	USB
Typ wtyczki	USB 2.0 Mini-B