

技术数据表

连接器

配件编号: 53800125

CU411-RS4



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



技术参数

基础数据

| | |
|----|-----------------|
| 适合 | 安全激光扫描仪 RSL 410 |
| | 安全激光扫描仪 RSL 420 |

连接

| | |
|------|----------|
| 接口数量 | 2 个 |
| 连接1 | |
| 功能 | 机器接口 |
| 类型 | 带Sub-D导线 |
| 电缆长度 | 450 mm |
| 护套材料 | PUR |
| 电缆颜色 | 黑色 |
| 引脚数 | 15 个引脚 |
| 连接2 | |
| 功能 | 数据接口 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | D-编码 |

机械参数

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm |
| 外壳材料 | 金属 |
| 金属外壳 | 压铸锌 |
| 净重 | 15,210 g |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 紧固类型 | 卡口系统 |

电气连接

连接1

| | |
|------|----------|
| 功能 | 机器接口 |
| 类型 | 带Sub-D导线 |
| 电缆长度 | 450 mm |
| 护套材料 | PUR |
| 电缆颜色 | 黑色 |
| 类型 | 插座 |
| 引脚数 | 15 个引脚 |

引脚 引脚分配

| 引脚 | 引脚分配 | 芯线颜色 |
|----|-------|---------|
| 1 | 0 V | 蓝色 |
| 2 | RES-I | 白色 |
| 3 | +24V | 棕色 |
| 4 | F1 | 黑色 |
| 5 | A1 | 黄色 |
| 6 | F2 | 紫色 |
| 7 | F3 | 灰色 / 粉红 |
| 8 | F4 | 红色 / 蓝色 |
| 9 | n.c. | - |

认证

| | |
|----|--------------|
| 认证 | c TÜV Süd US |
| | TÜV Süd |

分类

| | |
|--------------|----------|
| 税率编号 | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279090 |
| ECLASS 8.0 | 27279090 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272791 |
| ECLASS 11.0 | 27272791 |
| ECLASS 12.0 | 27272791 |
| ECLASS 13.0 | 27272791 |
| ECLASS 14.0 | 27272791 |
| ECLASS 15.0 | 27272791 |
| ECLASS 16.0 | 27272791 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |


电气连接

| 引脚 | 引脚分配 | 芯线颜色 |
|----|--------|------|
| 10 | n.c. | - |
| 11 | OSSDA1 | 灰色 |
| 12 | OSSDA2 | 粉红 |
| 13 | n.c. | - |
| 14 | n.c. | - |
| 15 | MELD | 红色 |

连接2

| | |
|------|-------|
| 功能 | 数据接口 |
| 类型 | 接头 |
| 螺纹规格 | M12 |
| 类型 | 插座 |
| 材料 | 金属 |
| 引脚数 | 5 个引脚 |
| 编码 | D-编码 |
| 接头外壳 | FE/屏蔽 |

| 引脚 | 引脚分配 | 芯线颜色 |
|----|------|------|
| 1 | TD+ | 黄色 |
| 2 | RD+ | 白色 |
| 3 | TD- | 桔黄色 |
| 4 | RD- | 蓝色 |




配件


连接技术 - 连接电缆

| | 配件编号 | 名称 | 配件 | 说明 |
|--|--------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 548521 | CB-D15E-10000S-11GF | 连接电缆 | 应用: 耐油/润滑剂 参数存储器: 是 连接1: Sub-D, 直形, 插座, 15 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 10,000 mm 护套材料: PUR |
| | 548522 | CB-D15E-25000S-11GF | 连接电缆 | 应用: 耐油/润滑剂 参数存储器: 是 连接1: Sub-D, 直形, 插座, 15 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 25,000 mm 护套材料: PUR |
| | 548523 | CB-D15E-50000S-11GF | 连接电缆 | 应用: 耐油/润滑剂 参数存储器: 是 连接1: Sub-D, 直形, 插座, 15 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 50,000 mm 护套材料: PUR |

配件

| | 配件编号 | 名称 | 配件 | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 548520 | CB-D15E-5000S-11GF | 连接电缆 | 应用: 耐油/润滑剂 参数存储器: 是 连接1: Sub-D, 直形, 插座, 15 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR |

连接技术 - 插头连接器

| | 配件编号 | 名称 | 配件 | 说明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|---------------------------|
|  | 520083 | AC-D15E-GF | 连接电缆 | 连接: Sub-D, 直形, 插座, 15 个引脚 |

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。