


## Scheda tecnica dati

### Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50113397  
KB JST-HS-300

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Applicazione	Resistenza alle sostanze chimiche
Idoneo per interfaccia	RS 232

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Tensione di esercizio	30 V CA/CC
-----------------------	------------

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	JST ZHR
Numero di poli	12 poli
Connettore circolare, LED	No

#### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	male
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

#### Proprietà del cavo

Numero di conduttori	5 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Diametro del cavo (esterno)	5,5 mm
Lunghezza cavo	300 mm
Materiale della guaina	PUR
Idoneità per catena portacavi	No

### Dati meccanici

Peso netto	49 g
------------	------

### Comando e visualizzazione

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	JST ZHR
Numero di poli	12 poli
Connettore circolare, LED	No

### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	male
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale