

Folha de dados técnicos


Tampa de cobertura

N.º do art.: 50149116

AC IVS 1048-DIFFUS

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Tipo	Vidro de difusor
Adequado para	DCR 1048i IVS 1048i

Dados óticos

Comprimento de onda	635 nm
Transmissão	90 %
Ângulo de incidência (AOI)	0 ... 15 °
Nota	A tampa de cobertura não pode ser usada com as lentes Lens-S-M12-4F4 e Lens-S-M12-4F8. O grau de proteção do sensor sem tampa de cobertura é IP40.

Dados mecânicos

Execução	Anel
Espessura	1 mm
Diâmetro de fora	17 mm
Peso líquido	10 g
Cor da carcaça	Vermelho
Material	PC (filme ótico) PMMA (cobertura da lente)

Classificação

Número da pauta aduaneira	90022000
ECLASS 5.1.4	27310203
ECLASS 8.0	27310203
ECLASS 9.0	27310203
ECLASS 10.0	27273603
ECLASS 11.0	27273603
ECLASS 12.0	27273603
ECLASS 13.0	27273603
ECLASS 14.0	27273603
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

