

기술 데이터 시트

Y형 배전함

품목 번호: 50146768

YV U-SDD-84-83-83-X01

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

연결

연결	3 개수
연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	암
핀 개수	3 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼
연결 2	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	암
핀 개수	3 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼
연결 3	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	Male
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼
케이블 특성	
차폐됨	아니요

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	32 mm x 14 mm x 40 mm
키 높이	13 mm
순중량	15 g
하우징 색상	흑색
재료	PUR

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-25 ... 85 °C
------------	---------------

인증


보호 등급	IP 67
-------	-------

분류


HS 번호	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440111
ECLASS 11.0	27440111
ECLASS 12.0	27440111
ECLASS 13.0	27440111
ECLASS 14.0	27440111
ECLASS 15.0	27440111
ECLASS 16.0	27440111
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC003558
ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558
UNSPSC 26.08	32151900

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



회로도



전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	암
핀 개수	3 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	암
핀 개수	3 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼

연결 3

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	Male
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼