

Teknisk datablad

Signallampe

Art. nr.: 50130481

P45-V1-B-DS-R

Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning
- Henvisninger



Illustrationen kan afvige



Tekniske data

Basisdata

Signaltype	Optisk
------------	--------

Elektriske data

Levetid	> 100.000 h
---------	-------------

Ydelsesdata

Forsyningsspænding U_B	24 V, AC/DC
Strømforbrug, maks.	37 mA

Tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype	Klemme
------------------	--------

Mekaniske data

Byggeform	cylindrisk
Dimensioner (Ø x L)	45 mm x 76 mm
Længde i monteret tilstand	42 mm
Materiale hus	Kunststof
Nettovægt	55 g
Farve hus	sort
Fastgørelsestype, på anlægget	i udboringer med Ø 22,5 mm
Type belysning	LED/24V
Kuglehovedbelysning	hel
Signalbillede	Permanent eller blinkende lys
Kuglehovedfarve	rød
Strålevinkel	360°

Omgivelsesdata

Omgivelsestemperatur drift	-25 ... 60 °C
----------------------------	---------------

Certificeringer

Kapsling	IP 65
Godkendelser	c UL US

Klassifikation

Toldtarifnummer	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371220
eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371223
eCl@ss 10.0	27371220
eCl@ss 11.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232

Elektrisk tilslutning

Tilslutning 1

Tilslutningstype	Klemme
Klemmetype	skrueklemmer, der kan tages af

Henvisninger



Overhold den tilsigtede brug!



- ☞ Produktet er ingen sikkerhedssensor og er ikke egnet til personbeskyttelse.
- ☞ Produktet må kun tages i drift af autoriserede personer.
- ☞ Anvend produktet udelukkende i overensstemmelse med den tilsigtede brug.



Ved UL-applikationer:



- ☞ Ved UL-applikationer er brugen udelukkende tilladt i klasse-2-strømkredsløb iht. NEC (national electric code).