

## Teknisk datablad

### Akustisk alarm

Art. nr.: 50130532

PBZ-V1-065

#### Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning
- Henvisninger



Illustrationen kan afvige



## Tekniske data

### Basisdata

|            |          |
|------------|----------|
| Signaltype | akustisk |
|------------|----------|

### Elektriske data

#### Ydelsesdata

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Forsyningsspænding $U_B$ | 12 ... 24 V, AC/DC |
| Strømforbrug, maks.      | 46 mA              |

### Tilslutning

#### Tilslutning 1

|                  |        |
|------------------|--------|
| Tilslutningstype | Klemme |
|------------------|--------|

### Mekaniske data

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Byggeform                     | cylindrisk                 |
| Dimensioner (Ø x L)           | 30 mm x 59 mm              |
| Længde i monteret tilstand    | 12 mm                      |
| Materiale hus                 | Kunststof                  |
| Nettovægt                     | 30 g                       |
| Farve hus                     | sort                       |
| Fastgørelsestype, på anlægget | i udboringer med Ø 22,5 mm |

### Omgivelsesdata

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -20 ... 60 °C |
|----------------------------|---------------|

### Certificeringer

|              |         |
|--------------|---------|
| Kapsling     | IP 65   |
| Godkendelser | c UL US |

### Akustiske data

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Lydtype     | Vedvarende eller pulserende lyd |
| Lydfrekvens | ca. 3500 Hz                     |
| Lydtryk     | 65 dB                           |
| Antal toner | 2                               |

### Klassifikation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Toldtarifnummer | 85318070 |
| eCl@ss 5.1.4    | 27371214 |
| eCl@ss 8.0      | 27371214 |
| eCl@ss 9.0      | 27371214 |
| eCl@ss 10.0     | 27371214 |
| eCl@ss 11.0     | 27371214 |
| ETIM 5.0        | EC001026 |
| ETIM 6.0        | EC001026 |
| ETIM 7.0        | EC001026 |

## Elektrisk tilslutning

### Tilslutning 1

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tilslutningstype | Klemme                         |
| Klemmetype       | skrueklemmer, der kan tages af |

## Henvisninger



### Overhold den tilsigtede brug!



- ⌘ Produktet er ingen sikkerhedssensor og er ikke egnet til personbeskyttelse.
- ⌘ Produktet må kun tages i drift af autoriserede personer.
- ⌘ Anvend produktet udelukkende i overensstemmelse med den tilsigtede brug.



### Ved UL-applikationer:



- ⌘ Ved UL-applikationer er brugen udelukkende tilladt i klasse-2-strømkredsløb iht. NEC (national electric code).