

## 技术数据表


## 连接电缆

配件编号: 50120999

K-DS M12A-8P-4P-2m-L-PUR

### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



## 技术参数

### 基础数据

#### 连接

##### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

##### 连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

##### 电缆性质

导线数量	4 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	0.34 mm
电缆长度	2,000 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	是
移动速度	水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s , 最大加速度为 5 m/s <sup>2</sup>

### 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

## 电气连接

#### 连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

#### 连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

## 接线图

