

技术数据表

连接电缆

配件编号: 50120463

KB 301-3000-MA200

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 配件



图片可能不同



技术参数

基础数据

适合接口	RS 232
------	--------

连接

连接1

类型	接插件
引脚数	32 个引脚

连接2

类型	JST ZHR
引脚数	10 个引脚 6 个引脚

电缆性质

导线数量	16 光束
护套颜色	黑色
屏蔽	是
电缆设计	连接电缆
导线直径 (外部)	8.1 mm
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接插件
引脚数	32 个引脚

连接2

类型	JST ZHR
引脚数	10 个引脚 6 个引脚

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50117011	KB USB A - USB miniB	维修电缆	适合接口: USB 连接1: USB 连接2: USB 屏蔽: 是 电缆长度: 1,500 mm 护套材料: PVC

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。