

## 技术数据表




## 连接电缆

配件编号: 50120436

KB RS232-1 HS 65x8

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



# 技术参数

## 基础数据

适合	HS 65x8
适合接口	RS 232

## 连接

### 连接1

类型	RJ41
----	------

### 连接2

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

### 电缆性质

导线数量	6 光束
护套颜色	灰色
屏蔽	是
电缆设计	螺旋电缆
导线直径 (外部)	5 mm
电缆长度	2,800 mm
护套材料	TPE
拖链适用性	否

## 分类

税率编号	85444290
eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855


# 电气连接

## 连接1

类型	RJ41
----	------

## 引脚 引脚分配

1	屏蔽
2	n.c.
3	GND
4	TXD
5	RxD
6	CTS
7	+5 V DC
8	RTS
9	n.c.
10	n.c.



## 连接2

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

## 电气连接

引脚	引脚分配
1	n.c.
2	TXD
3	RxD
4	n.c.
5	GND
6	DTR
7	CTS
8	RTS
9	V+

