

技术数据表

操作钥匙

配件编号: 63001150

MC388-S1-A

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

技术参数

机械参数

结构	方形
尺寸 (宽 x 高 x 长)	25 mm x 13 mm x 88 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	玻璃纤维加强(PPS) , 自熄
净重	46 g
外壳颜色	红色
紧固类型	通孔安装
到其他磁性传感器的最小距离	50 mm

环境数据

环境温度 , 工作	-20 ... 70 °C
-----------	---------------

分类

税率编号	85051990
ECLASS 5.1.4	27279217
ECLASS 8.0	27279217
ECLASS 9.0	27272404
ECLASS 10.0	27272404
ECLASS 11.0	27272404
ECLASS 12.0	27274002
ECLASS 13.0	27274002
ECLASS 14.0	27274002
ECLASS 15.0	27274002
ETIM 5.0	EC001487
ETIM 6.0	EC001487
ETIM 7.0	EC001487
ETIM 8.0	EC001487
ETIM 9.0	EC001487
ETIM 10.0	EC001487

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

