

Teknisk datablad


Tilslutningsledning

Art. nr.: 50104574

K-D M12A-5P-2m-FAB

Indhold

- Tekniske data
- Elektrisk tilslutning
- Kredsløbsdiagram



Illustrationen kan afvige



Tekniske data

Elektriske data

Ydelsesdata

Driftsspænding maks. 125 V AC/DC

Tilslutning

Tilslutning 1

| | |
|-----------------------|---|
| Tilslutningstype | Rundt stik |
| Gevindstørrelse | M12 |
| Type | female |
| Materiale gribelegeme | PUR |
| Antal poler | 5 -polet |
| Kodning | A-kodet |
| Udførelse | aksial |
| Låsning | Skruesamling, rustfri stål V4A, anbefalet drejningsmoment 0,6 Nm, selvlåsende |

Tilslutning 2

Tilslutningstype åben ende

Ydeevne

| | |
|------------------------------------|--|
| Antal ledere | 5 Stk. |
| Ledertværsnit | 0,34 mm ² |
| AWG | 22 |
| Farve indkapsling | sort |
| Afskærmet | Nej |
| Silikonefri | Ja |
| Kabeludførelse | Tilslutningskabel (åbent på en side) |
| Kabeldiameter (udvendig) | 5,9 mm |
| Kabellængde | 2.000 mm |
| Materiale indkapsling | PVC |
| Lederisolering | PVC |
| Egnet til trækkæde | Nej |
| Kapslens egenskaber | Uden FCKW, cadmium, silikone og bly, kan forarbejdes fint med maskine. |
| Den udvendige kapsels bestandighed | Olie-, benzin- og kemikalieresistent, brandsikker iht. UL 1581 VW1 / CSA FT1 |

Mekaniske data

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Bøjecykler | 2.000.000 Stk. |
| Bøjeradius fleksibel nedlægning, min. | min. 10 x kabeldiameter |
| Bøjeradius stationær nedlægning, min. | min. 5 x kabeldiameter |

Omgivelsesdata

| | |
|--|---------------|
| Omgivelsestemperatur drift, fleksibel nedlægning | -5 ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift, stationær nedlægning | -30 ... 70 °C |

Certificeringer

| | |
|----------|--------|
| Kapsling | IP 65 |
| | IP 67 |
| | IP 69K |

Klassifikation

| | |
|-----------------|----------|
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27279201 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060311 |
| eCl@ss 10.0 | 27060311 |
| eCl@ss 11.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |

Elektrisk tilslutning


Tilslutning 1

| | |
|-----------------------|---|
| Tilslutningstype | Rundt stik |
| Gevindstørrelse | M12 |
| Type | female |
| Materiale gribelegeme | PUR |
| Antal poler | 5 -polet |
| Kodning | A-kodet |
| Udførelse | aksial |
| Låsning | Skruesamling, rustfri stål V4A, anbefalet drejningsmoment 0,6 Nm, selvlåsende |

Pin

| | |
|---|------|
| 1 | brun |
| 2 | hvid |
| 3 | blå |
| 4 | sort |
| 5 | grå |

Lederfarve



Elektrisk tilslutning

Tilslutning 2

Tilslutningstype

åben ende

Kredsløbsdiagram

Ledningsskema

