

技术数据表


连接电缆

配件编号: 50111226

KB M12A-8P-PC-IO-3000

内容

- 技术参数
- 电气连接



技术参数

基础数据

适合	LSIS 222 系列固定式 2D 条码阅读器
适合接口	RS 232

连接

连接1	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
连接3	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
电缆性质	
导线数量	8 个
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
导线直径 (外部)	6 mm
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PUR
拖链适用性	否

机械参数

净重	246 g
----	-------

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


电气连接

连接1

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

引脚 引脚分配

1	n.c.
2	数据
3	数据
4	n.c.
5	GNDIN
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.




电气连接

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

引脚 引脚分配

1	VIN
2	SWIN
3	GNDIN
4	SW OUT
5	n.c.
6	数据
7	数据
8	FE



连接3

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

引脚 引脚分配

1	VIN
2	SWIN
3	GNDIN
4	SW OUT
5	n.c.

