

기술 데이터 시트

이동식 2D 코드 리더

품목 번호: 50153908

HCR 230-C1-018/SET

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	HCR 2xx
포함됨	USB 상호접속 케이블 1.8m 1개

판독 데이터

판독 가능한 코드 종류	2/5 인터리브
	Codabar
	Codablock
	DotCode
	EAN 128
	EAN 8/13
	EAN 부록
	GS1 Databar Expanded
	GS1 Databar Limited
	GS1 Databar Stacked
	GS1 Databar Truncated
	GS1 데이터 바
	GS1 데이터 바, 전방향
	QR 코드
	UPC
	데이터 매트릭스 코드
	코드 128
	코드 39
	코드 93

광학 데이터

판독 거리	30 ... 350 mm
광원	LED, 흰색
카메라 수평 분해능	1,280 px
카메라 수직 분해능	800 px
x-축 개방각	46 °
y-축 개방각	29 °
바코드 대비(PCS)	30 %
모듈 크기	0.127 ... 0.508 mm

전기 데이터

성능 데이터

공급전압 점검 U _B	5 V, DC
소비전력, 최대	2 W
정격 동작전류	150 mA

인터페이스

종류	RS 232, USB
----	-------------

RS 232

기능	진행
----	----

USB

기능	진행
----	----

연결

연결 1

연결부 종류	RJ41
--------	------

기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	68 mm x 98 mm x 152 mm
하우징 재료	플라스틱
순중량	130 g

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-10 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-40 ... 70 °C
상대 습도 (응축되지 않음)	5 ... 95 %

인증

보호 등급	IP 54
-------	-------

분류

HS 번호	84719000
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 13.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ECLASS 15.0	27280101
ECLASS 16.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550
UNSPSC 26.08	43211701


전기 연결

연결 1

기능	데이터 인터페이스
연결부 종류	RJ41

전기 연결

핀	핀 지정
1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND
5	CTS
6	RxD
7	n.c.
8	+5V DC
9	n.c.
10	TxD



조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	청색, 1번 깜빡임	판독 완료
	적색	판독 결과 없음