

기술 데이터 시트

설치 시스템

품목 번호: 50119333

BTU D12M-D12-B090

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 제품 그룹	로드 마운트
적합한 적용 대상:	원형 로드 12mm

기술 데이터


금속 고정 부품 규격 표시	알루미늄 다이 캐스팅
고정 부품 버전	설치 시스템
고정 방식, 시스템 측	원형 로드 12mm용 통로 마운팅으로
고정 방식, 장치 측	클램핑 가능
고정 부품 종류	360° 회전식 고정형
	클램핑 가능
고정 부품 재료	금속

분류

HS 번호	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

치수 도면

전체 치수 정보(mm)



액세서리

고정 기술 - 원형 로드 마운트

품목 번호	명칭	품목	설명
50132565	BTU D12M-Z-230	원형 로드	고정 부품 모델: Z자형 12mm 원형 로드 마운팅, 시스템 측: 클램핑 가능 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 금속
50119325	BTU D12M.5-045-M8	설치 시스템	고정 부품 모델: 원형 로드 12mm 마운팅, 시스템 측: 마운팅 스레드 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 스테인리스

액세서리

	품목 번호	명칭	품목	설명
	424900	BTU D12M.5-100	설치 시스템	고정 부품 모델: 원형 로드 12mm 마운팅, 시스템 측: 클램핑 가능 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 스테인리스
	50119323	BTU D12M.5-150	설치 시스템	고정 부품 모델: 원형 로드 12mm 마운팅, 시스템 측: 클램핑 가능 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 스테인리스
	50119324	BTU D12M.5-250	설치 시스템	고정 부품 모델: 원형 로드 12mm 마운팅, 시스템 측: 클램핑 가능 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 스테인리스
	50132564	BTU D12M.5-Z-230	원형 로드	고정 부품 모델: Z자형 12mm 원형 로드 마운팅, 시스템 측: 클램핑 가능 마운팅, 장치 측: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 스테인리스

참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.