

기술 데이터 시트

어댑터

품목 번호: 50110649

KD 01-8-BA-PWR

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

전기 데이터

성능 데이터

정격 동작전류	2,000 mA
정격 전압(DIN EN 60664-1)	60 V
정격 충격 전압(DIN EN 60664-1)	800 V

연결

연결 2 개수

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

연결 2

연결부 종류 잭 소켓

케이블 특성

AWG 20

기술 데이터

키 넓이	18 mm
메이팅 사이클, 최대	> 50
케이블 구멍	6 ~ 8mm

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	8 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼

연결 2

연결부 종류 잭 소켓

액세서리

전원장치

품목 번호	명칭	품목	설명
50110748 *	NT 24-24W	전원장치	전원장치 종류: 커넥터 전원장치 출력: 24V DC, 1A 입력: 110..240V AC, 50..60Hz

* 필요한 액세서리, 별도 주문

환경 데이터

작동 시 주변 온도 -40 ... 85 °C

인증

보호 등급 IP 67

분류

HS 번호	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925

액세서리

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.