

기술 데이터 시트

반사판

품목 번호: 50120011

BTU 934M-D10-90

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면



그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

적합한 제품 그룹	스위칭 센서, 큐빅형
적합한 적용 대상:	반사판 포토 센서 PRK
사전 조립됨	반사판 TKA 30x46

기술 데이터

반사면 높이	30 mm
반사면 너비	46 mm
원형 로드 직경	10 mm
반사판 재료	플라스틱
금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금 알루미늄
고정 부품 버전	설치 시스템
고정 방식, 시스템 측	금속판 마운팅 원형 로드 10mm용
고정 방식, 장치 측	사전 조립된 반사판
고정 부품 종류	360° 회전식 클램핑 가능 회전 가능
고정 부품 재료	금속

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 70 °C
------------	---------------

분류

HS 번호	83024900
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

