

## Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50142990

BTU 935M-D12

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor              | Reflectorfotocellen PRK      |
| Voorgemonteerd op          | Reflector TKA 30x46          |

### Mechanische gegevens

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Reflectievlak hoogte                        | 30 mm                     |
| Reflectievlak breedte                       | 46 mm                     |
| Diameter ronde staaf                        | 12 mm                     |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminium                 |
|                                             | Staal, verzinkt           |
| Materiaal reflector                         | Kunststof                 |
| Nettogewicht                                | 73 g                      |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel        | Montagesysteem            |
| Type bevestiging, installatiezijde          | Plaatklembevestiging      |
|                                             | voor ronde stang 12 mm    |
| Type bevestiging, apparaatzijde             | Voorgemonteerde reflector |
| Type bevestigingsonderdeel                  | draaibaar 360°            |
|                                             | klembaar                  |
|                                             | zwenkbaar                 |
| Materiaal bevestigingsonderdelen            | Metaal                    |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 65 °C |
|------------------------------|---------------|

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279203 |
| ECLASS 8.0         | 27279203 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273601 |
| ECLASS 11.0        | 27273601 |
| ECLASS 12.0        | 27273601 |
| ECLASS 13.0        | 27273601 |
| ECLASS 14.0        | 27273601 |
| ECLASS 15.0        | 27273601 |
| ECLASS 16.0        | 27273601 |
| ETIM 5.0           | EC002467 |
| ETIM 6.0           | EC002467 |
| ETIM 7.0           | EC002467 |
| ETIM 8.0           | EC002467 |
| ETIM 9.0           | EC002467 |
| ETIM 10.0          | EC002467 |
| UNSPSC 26.08       | 39121551 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

