

기술 데이터 시트


상호접속 케이블

품목 번호: 50141462

KDS PL-M12-5A-M12-5A-P0-020

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상: MD 748i

전기 데이터

성능 데이터
작동 전압 50V AC / 60V DC

연결

연결 1

연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요

연결 2

연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
버전 액시얼

케이블 특성

와이어 개수 5 개수
와이어 단면 1.5 mm²
덮개 색상 회색
차폐됨 아니요
실리콘 불포함 예
케이블 직경(외경) 2.35 mm
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PUR
드래그 체인 적합성 예
트래버스 측량 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s

환경 데이터

작동 시 주변 온도, 유동적 배열 -30 ... 90 °C

작동 시 주변 온도, 고정적 배열 -40 ... 90 °C

인증

보호 등급 IP 67

IP 69K

IP 65

인증 c UL US

분류

HS 번호 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요

연결 2

연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 5 핀
엔코딩 L-코딩됨
버전 액시얼

회로도

