

## 기술 데이터 시트

### 편향 미러

품목 번호: 66500100

MLD-M002

#### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



## 기술 데이터

### 보호필드 데이터

가능한 감지 범위	0.5 ... 8 m
-----------	-------------

### 광학 데이터

빔 개수	2 개수
빔 간격	500 mm

### 기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이)	52 mm x 594 mm x 64.7 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	알루미늄
렌즈 커버 재료	플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료	아연 다이캐스팅
순중량	1,400 g
하우징 색상	황색, RAL 1021
고정 방식	스위블 마운트 슬롯 마운팅 장치 클립에 설치

### 환경 데이터


작동 시 주변 온도	-30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도	-40 ... 75 °C
상대 습도(응축되지 않음)	0 ... 95 %

### 분류

HS 번호	85389099
ECLASS 5.1.4	27279207
ECLASS 8.0	27279207
ECLASS 9.0	27273605
ECLASS 10.0	27273605
ECLASS 11.0	27273605
ECLASS 12.0	27273605
ECLASS 13.0	27273605
ECLASS 14.0	27273605
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467


## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)



## 액세서리

### 고정 기술 - 스위블 마운트

	품목 번호	명칭	품목	설명
	540351	BT-SET-240CC-E	브래킷 세트	마운팅, 시스템 축: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 축: 클램핑 가능 고정 부품 종류: 240° 회전식 재료: 금속, 플라스틱 진동 감쇠: 아니요

## 액세서리

### 참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.