

기술 데이터 시트

고정 부품

품목 번호: 50146228

BT 716M-APCXL

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결

그림과 차이가 날 수 있습니다

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	BT 7xx
포함됨	Y형 배전함 1개
적합한 제품 그룹	스위칭 라이트 커튼 측정용 라이트 커튼
적합한 적용 대상:	라이트 커튼 CML700i 라이트 커튼 CSL 505 라이트 커튼 CSL 710

연결

연결	1 개수
연결 1	
기능	공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1) 전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	200 mm
덮개 재료	PUR
케이블 색상	흑색
와이어 개수	5 선
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

기술 데이터

금속 고정 부품 규격 표시	강철, 아연 도금
고정 부품 버전	크로스 플로우 팬이 있는 분출 장치
고정 방식, 시스템 측	M8 보어 홀이 있는 마운팅 암
고정 방식, 장치 측	마운팅 암이 사전 설치됨
작용 길이	1,600 mm
고정 부품 재료	강철
진동 감쇠	아니요

분류

HS 번호	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

전기 연결

연결 1

기능	공기 흐름 제어 (핀 4 = SWIN 1) 속도 신호 (핀 5 = SWOUT 1) 전원 공급
연결부 종류	원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이	200 mm
덮개 재료	PUR
케이블 색상	흑색
와이어 개수	5 선
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨

핀 핀 지정

핀	핀 지정	와이어 색상
1	+24V	적색
2	n.c.	-
3	GNDIN	청색
4	SWIN 1	황색
5	SWOUT 1	흰색

