

## 기술 데이터 시트

## 트랜스폰더

품목 번호: 50141658

TFM 05 1625.210

### 내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 상세 정보



그림과 차이가 날 수 있습니다



## 기술 데이터

## 기본 데이터

시리즈	TFM
적합한 적용 대상:	RFM
칩	NXP ICODE SLI
주파수 대역	13.56 MHz

## 전기 데이터

성능 데이터	
메모리 용량	256 B
메모리 블록	64 개수
메모리 타입	EEPROM
기록 주기 횟수	10 높음 5
판독 주기 횟수	제한 없음

## 인증

유효 규정	ISO 15693
-------	-----------

## 기술 데이터

디자인	유리
두께	6 mm
외부 직경	50 mm
내부 직경	5 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	LCP(Liquid Crystal Polymer)
순중량	16.9 g

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도	-25 ... 150 °C
보관 시 주변 온도, 시간 제한적	-40~+250°C = 1,000시간 또는 1,000 사이클

## 인증


보호 등급	IP 68
	IP 69K

## 분류

HS 번호	85235200
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ECLASS 13.0	27280402
ECLASS 14.0	27280402
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002996
ETIM 7.0	EC002996
ETIM 8.0	EC002996
ETIM 9.0	EC002996

## 치수 도면

전체 치수 정보(mm)



## 상세 정보