

技术数据表

安装插头

配件编号: 63000845

AC-PLM-8

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
材料	金属
引脚数	8 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	开口端
电缆性质	
导线数量	8 个

机械参数

净重	25 g
----	------

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27270692
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440103
ECLASS 12.0	27440103
ECLASS 13.0	27440103
ECLASS 14.0	27440103
ECLASS 15.0	27440103
ECLASS 16.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570
ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570
UNSPSC 26.08	39121413

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码
规格	直形

连接2

类型	开口端
----	-----