

## Teknik veri sayfası

### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 429088

CB-M12-15000-5GF

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
|----------|----------------------------------------|

## Elektrik verileri

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Yalıtım derecesi | Kategori 2  |
| Yalıtım derecesi | IEC 60644-1 |

## Güç verileri

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Çalışma voltajı | Maks. 125 V AC/DC |
|-----------------|-------------------|

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı türü               | Yuvarlak konnektör                                                                     |
| Vida dişi büyüklüğü         | M12                                                                                    |
| Tip                         | dişi                                                                                   |
| Malzeme kavrama cismi       | PUR                                                                                    |
| Kutup sayısı                | 5 kutuplu                                                                              |
| Kodlama                     | A kodlu                                                                                |
| Versiyon                    | eksenel                                                                                |
| Yuvarlak konnektör, LED     | Hayır                                                                                  |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A                                                                                    |
| Kilit                       | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Kablo özellikleri

|                              |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İletken sayısı               | 5 Adet                                                                                                                                                                                                          |
| İletken enine kesiti         | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                            |
| AWG                          | 22                                                                                                                                                                                                              |
| Renk kılıf                   | siyah                                                                                                                                                                                                           |
| Korumalı                     | Hayır                                                                                                                                                                                                           |
| Silikonsuz                   | Evet                                                                                                                                                                                                            |
| Kablo versiyonu              | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)                                                                                                                                                                              |
| Kablo çapı (dış)             | 5 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Kablo uzunluğu               | 15.000 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Malzeme iletkenler           | Bakır                                                                                                                                                                                                           |
| Malzeme kılıf                | PUR                                                                                                                                                                                                             |
| İletken izolasyonu           | PP                                                                                                                                                                                                              |
| Travers oranı                | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s <sup>2</sup> ivmelenme                                                                                                                                 |
| Çekme zinciri uygunluğu      | Evet                                                                                                                                                                                                            |
| Dış kaplamanın özellikleri   | FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir                                                                                             |
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir |
| Burulma kapasitesi           | ± 180° / m (maks. 2 mil. çevrim, 35 çevrim / dak)                                                                                                                                                               |

## Mekanik bilgiler

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Anahtar genişliği                        | 13 mm                |
| Net ağırlık                              | 518 g                |
| Eğilme döngüleri                         | 5.000.000 Adet       |
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.      | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı  |

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme      | -25 ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -40 ... 80 °C |

## Sertifikalar

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Sertifikasyonlar | c UL US<br>UL |
|------------------|---------------|

## Sınıflandırma


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ECLASS 15.0           | 27060311 |
| ECLASS 16.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |
| ETIM 10.0             | EC001855 |
| UNSPSC 26.08          | 26121604 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı türü               | Yuvarlak konnektör                                                                     |
| Vida dişi büyüklüğü         | M12                                                                                    |
| Tip                         | dişi                                                                                   |
| Malzeme kavrama cismi       | PUR                                                                                    |
| Kutup sayısı                | 5 kutuplu                                                                              |
| Kodlama                     | A kodlu                                                                                |
| Versiyon                    | eksenel                                                                                |
| Yuvarlak konnektör, LED     | Hayır                                                                                  |
| Kontak başına işletme akımı | 4 A                                                                                    |
| Kilit                       | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

| Pin | İletken rengi |
|-----|---------------|
| 1   | kahverengi    |
| 2   | beyaz         |
| 3   | Mavi          |
| 4   | siyah         |
| 5   | gri           |




## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Devre şeması

## Bağlantı şeması



## Aksesuarlar

## Genel

|  | Ürün no. | Adı           | Ürün | Tanım                                                                                                                                   |
|--|----------|---------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | Alet | Tür: Tork anahtarı<br>Anahtar genişliği: 13 mm<br>Tork: 0,6 N·m<br>Malzeme: Plastik, Paslanmaz çelik<br>Ortam sıcaklığı: -40 ... 120 °C |

## Aksesuarlar

### Uyarı



🔗 Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.