

기술 데이터 시트


연결 케이블

품목 번호: 50110273

K-D M8W-4P-10m-FAB

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



기술 데이터

기본 데이터

| | |
|--------|---------------|
| 어플리케이션 | 위생 영역 및 습한 영역 |
|--------|---------------|

전기 데이터

성능 데이터

| | |
|-------|-----------------|
| 작동 전압 | 50V AC / 60V DC |
|-------|-----------------|

연결

연결 1

| | |
|-------------|---|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | 암 |
| 손잡이 재료 | PUR |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 버전 | 굴절형 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 잠금 장치 | 나사 연결, 스테인리스 V4A, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

연결 2

| | |
|--------|-----------|
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
|--------|-----------|

케이블 특성

| | |
|------------|---|
| 와이어 개수 | 4 개수 |
| 와이어 단면 | 0.25 mm ² |
| AWG | 24 |
| 덮개 색상 | 흑색 |
| 차폐됨 | 아니요 |
| 실리콘 불포함 | 예 |
| 케이블 모델 | 연결 케이블(한쪽이 열려 있음) |
| 케이블 직경(외경) | 4.7 mm |
| 케이블 길이 | 10,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 와이어 절연 | PVC |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요 |
| 바깥 피복 특성 | CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음, 납 없음, 가공하기 쉬움 |
| 바깥 피복 항구성 | 우수한 내구성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1에 따른 내연성 |

기술 데이터

| | |
|------------------|----------------|
| 순중량 | 292 g |
| 유동적 배열 굽곡 반경, 최소 | 최소 10 x 케이블 직경 |
| 고정적 배열 굽곡 반경, 최소 | 최소 5 x 케이블 직경 |

조작 및 표시

환경 데이터

| | |
|--------------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도, 유동적 배열 | -5 ... 80 °C |
| 작동 시 주변 온도, 고정적 배열 | -30 ... 80 °C |

인증

| | |
|-------|---------|
| 보호 등급 | IP 67 |
| | IP 69K |
| | IP 65 |
| 인증 | c UL US |
| | UL |

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |


전기 연결

연결 1

| | |
|-------------|---|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | 암 |
| 손잡이 재료 | PUR |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 버전 | 굴절형 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |
| 잠금 장치 | 나사 연결, 스테인리스 V4A, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |

전기 연결

| 핀 | 와이어 색상 |
|---|--------|
| 1 | 갈색 |
| 2 | 흰색 |
| 3 | 청색 |
| 4 | 흑색 |



연결 2

| | |
|--------|-----------|
| 연결부 종류 | 열려 있는 끝부분 |
|--------|-----------|

회로도

배선도

