

기술 데이터 시트

바코드 위치 확인 시스템

품목 번호: 50125669

BPS 300i SM 100 D

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 다이어그램
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다

CE CDRH **RS422**

UL US LISTED

UK CA

기술 데이터

기본 데이터

시리즈	BPS 300i
주문 지침	바코드 테이프는 별도 주문해야 함 연결 부품 MS 3xx, MK 3xx 또는 KB 30x 만 이용하여 연결 가능

특성변수

MTTF	83 년
------	------

광학 데이터

필드 깊이	50 ... 170 mm
광원	레이저, 적색
파장 길이	655 nm
레이저 등급	1, IEC 60825-1:2014(EN 60825-1:2014) 에 따름
송신 신호 형태	연속적
광빔 방출	측면

측정 데이터

측정 범위	0 ... 10,000,000 mm
분해능	0.01 ... 10 mm
반복정밀도(1 시그마)	0.05 mm
측정값 출력	1 ... 30 ms
최대 이동 속도	10 m/s

전기 데이터

보호 회로	극점 보호 단락 방지
-------	----------------

성능 데이터

공급전압 점검 U _B	18 ... 30 V, DC
소비전력, 최대	3.7 W

선택적 입력/출력

최대 출력 전류	60 mA
선택적 입력/출력 개수	2 개수
입력 전류, 최대	8 mA
스위칭 소자	트랜지스터, PNP

인터페이스

종류	RS 232, RS 422
----	----------------

RS 232

기능	진행
전송 속도	4,800 ... 115,200 Bd
데이터 형식	조절 가능
시작 비트	1
데이터 비트	7.8
정지 비트	1.2
패리티	조절 가능
데이터 엔코딩	2진

RS 422

기능	진행
전송 속도	4,800 ... 115,200 Bd
데이터 형식	조절 가능
시작 비트	1
데이터 비트	8 데이터 비트
정지 비트	1, 2 정지 비트
패리티	조절 가능
데이터 엔코딩	2진

서비스 인터페이스

종류	USB
----	-----

USB

기능	서비스 통합 웹 서버를 통한 설정/파라미터 설정
----	-------------------------------

기술 데이터

디자인	큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이)	100 mm x 108.7 mm x 48.3 mm
하우징 재료	금속
금속 하우징	알루미늄 다이 캐스팅
렌즈 커버 재료	유리
순중량	580 g
하우징 색상	은색 적색
고정 방식	더브테일 홈 뒷면 고정 추가 고정 부품을 사용해야 함

조작 및 표시

표시 방식	LED 단색 그래픽 디스플레이 128 x 32 픽셀
설정/파라미터 설정 방식	웹브라우저 이용

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-35 ... 70 °C
상대 습도(응축되지 않음)	90 %

인증


보호 등급	IP 65, 커버터가 조립되거나 커버캡이 달린 경우 EN 60529
보호 등급	III
인증	c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
규정에 따른 충격 테스트 방식	IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식	IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식	IEC 60068-2-6, Test Fc

기술 데이터

HS 번호	84719000
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280190
ECLASS 10.0	27280190
ECLASS 11.0	27280190
ECLASS 12.0	27280106
ECLASS 13.0	27280106
ECLASS 14.0	27280106
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
ETIM 9.0	EC001825


치수 도면

전체 치수 정보(mm)



다이아그램

판독 필드 커브



x 판독 필드 간격[mm]

y 판독 필드 너비[mm]

제품 키워드


제품 명칭: BPS 3XXi SM 100 Y Z AA

BPS	작동 원리 BPS: 바코드 위치 확인 시스템
3XXXi	시리즈/인터페이스(통합 필드버스 기술) 300i: RS 232 / RS 422(독립형) 301i: RS 485 304i: PROFIBUS DP 307i: SSI 348i: PROFINET RT 3007i: SSI(감소된 기능 범위) 3048i: PROFINET RT(감소된 기능 범위)
SM	스캔 원리/광학장치 S: 라인 스캐너(싱글 라인)
100	빔 방향 100: 측면


제품 키워드


YZ	추가 장비 해당 사항 없음: 추가 장비 없음 D: 디스플레이 장착 H: 히터 포함 D H: 디스플레이 및 히터 장착
AA	스위칭 소자 해당 사항 없음: 트랜지스터, PNP 02: 트랜지스터, NPN


참고


 제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 www.leuze.com을 참조하십시오.

참고

 **용도에 맞게 사용해야 합니다!**



 이 제품은 안전 센서가 아니므로 사람을 보호할 용도가 아닙니다.
 이 자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
 용도에 맞게 준수하여 사용하십시오

 **주의! 레이저 빔 - 레이저 등급 1**



 장치는 **레이저 등급 1** 제품의 IEC/EN 60825-1:2014에 따른 요구사항과 U.S. 21 CFR 1040.10에 따른 규정뿐 아니라 2019년 5월 8일자 Laser Notice No. 56에 따른 차이점도 충족합니다.
 해당 지역에 유효한 레이저 안전 법규에 유의하십시오.
 장치 개입 및 변경은 허용되지 않습니다.
 장치에는 사용자가 조정하거나 정비할 부품이 포함되어 있지 않습니다.
 우리는 Leuze electronic GmbH + Co. KG만 실행할 수 있습니다.

액세서리


연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50104170	KB SSI/IBS-10000-BA	연결 케이블	인터페이스에 적합함: SSI, Interbus-S 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, B 코드, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 10,000 mm 덮개 재료: PUR
	50104172	KB SSI/IBS-2000-BA	연결 케이블	인터페이스에 적합함: SSI, Interbus-S 연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, B 코드, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PUR

액세서리


	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132077	KD U-M12-5A-V1-020	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PVC
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PVC

연결 기술 - 상호접속 케이블



	품목 번호	명칭	품목	설명
	50114571 *	KB 301-3000	상호접속 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232, RS 485, RS 422 연결 1: 소켓 스트립 연결 2: JST ZHR, 10 핀, 6 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm 덮개 재료: PVC

* 필요한 액세서리, 별도 주문

연결 기술 - 커넥터

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50020501	KD 095-5A	케이블 소켓	연결: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀



연결 기술 - 정션 박스

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50116463 *	MK 300	연결 부품	적합한 적용 대상: BCL 300i, BPS 300i 인터페이스: RS 232 연결: 3 개수단자
	50116468 *	MS 300	연결 부품	적합한 적용 대상: BCL 300i, BPS 300i 인터페이스: RS 232 연결: 3 개수원형 커넥터, M12


* 필요한 액세서리, 별도 주문

액세서리




고정 기술 - 원형 로드 마운트

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50121434	BT 300 - 1	고정 부품	고정 부품 모델: 설치 시스템 마운팅, 시스템 축: 원형 로드 10 - 16 mm용 마운팅, 장치 축: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 360° 회전식, 조정 가능 재료: 금속
	50027375	BT 56	고정 부품	기능: 정적 애플리케이션 고정 부품 모델: 설치 시스템 마운팅, 시스템 축: 원형 로드 16mm용, 원형 로드 18mm용, 원형 로드 20mm용 마운팅, 장치 축: 클램핑 가능 재료: 금속 클램핑 조의 조임 토크: 8 N·m


고정 기술 - 기타

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50124941	BTU 0300M-W	고정 부품	마운팅, 시스템 축: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 축: 클램핑 가능, M4 나사에 적합, 슬롯 마운팅 재료: 금속 진동 감쇠: 아니요


바코드 테이프

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50144190	BCB G40 H25 L010	바코드 테이프	치수: 25 mm x 10,000 mm 그리드 치수: 40 mm
	50040041	BCB G40 H47 L010	바코드 테이프	치수: 47 mm x 10,000 mm 그리드 치수: 40 mm
	50037489	BCB G40 H47 L020	바코드 테이프	치수: 47 mm x 20,000 mm 그리드 치수: 40 mm

서비스

	품목 번호	명칭	품목	설명
	S981001	CS10-S-110	시운전 지원	세부사항: 고객이 원하는 장소에서 실행, 최대 10시간 소요. 조건: 장치 및 연결 케이블이 이미 설치되어 있음, 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.

액세서리

	품목 번호	명칭	품목	설명
	S981005	CS10-T-110	제품 교육	세부사항: 상담 후 장소 및 내용 결정, 최대 10시간 소요. 조건: 출장 및 경우에 따라 숙박 경비를 제외한 금액.

참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.