

技术数据表

安装设备

配件编号: 50121433

BT 300 W

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸



图片可能不同

# 技术参数

## 基础数据

包含	2 件螺栓 M6 x 10 4 件螺栓 M3 x 8 4 件螺栓 M4 x 10
适用于产品组	固定式条码阅读器
适合	BCL 2xxi 系列条形码阅读器偏转镜 BCL 3xxi 系列条形码阅读器偏转镜 BCL 3xxi 系列条码阅读器 IVS 1000i & DCR 1000i LCAM 308

## 机械参数

标准名称, 金属安装设备	钢制, 镀锌
净重	213 g
安装设备设计	L 型角度
设备侧固定件类型	通孔安装
设备紧固类型	螺旋式
安装设备类型	可调节
安装设备材料	金属

## 分类

税率编号	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

# 尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米

