

## 기술 데이터 시트


### 뮤팅 케이블

품목 번호: 548052

CB-M12-1500X-3WF/WM

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

|        |          |
|--------|----------|
| 어플리케이션 | 내유성/내윤활성 |
|--------|----------|

전기 데이터

연결

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 연결 1        |                                       |
| 연결부 종류      | 원형 커넥터                                |
| 나사 크기       | M12                                   |
| 유형          | 암                                     |
| 핀 개수        | 3 핀                                   |
| 버전          | 굴절형                                   |
| 원형 커넥터, LED | 아니요                                   |
| 연결 2        |                                       |
| 연결부 종류      | 원형 커넥터                                |
| 나사 크기       | M12                                   |
| 유형          | Male                                  |
| 핀 개수        | 3 핀                                   |
| 버전          | 굴절형                                   |
| 케이블 특성      |                                       |
| 와이어 개수      | 3 개수                                  |
| 와이어 단면      | 0.34 mm²                              |
| 덮개 색상       | 흑색                                    |
| 차폐됨         | 아니요                                   |
| 케이블 모델      | 상호접속 케이블                              |
| 케이블 직경(외경)  | 4.3 mm                                |
| 케이블 길이      | 1,500 mm                              |
| 와이어 재료      | 구리                                    |
| 덮개 재료       | PUR                                   |
| 드래그 체인 적합성  | 예                                     |
| 트래버스 측량     | 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s |

기술 데이터

|     |      |
|-----|------|
| 순중량 | 56 g |
|-----|------|

조작 및 표시

환경 데이터

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도, 고정적 배열 | -25 ... 80 °C |
|--------------------|---------------|

인증

분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

전기 연결

연결 1

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | 암      |
| 핀 개수        | 3 핀    |
| 버전          | 굴절형    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |

연결 2

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 3 핀    |
| 버전     | 굴절형    |

회로도

배선도

