

技术数据表

安全传感器接收器套件

配件编号: 426588

MLC510R30-900-UDC-1600-S2

内容

- 套件的组成包括
- 技术参数
- 合适的发射器
- 配件



图片可能不同



套件的组成包括

	数量	配件编号	名称	配件	说明
	1	68001309	MLC510R30-900	安全光幕接收器	功能包: 基本型 分辨率: 30 mm 保护区高度: 900 mm 响应时间: 9 ms 连接: 接头, M12, 金属, 5 个引脚
	1	549853	UDC-1600-S2	设备防护立柱	功能: 光幕和多光束光栅的安装和防护, 可调节, 3个方向 支柱高度(不含底座) : 1,600 mm

技术参数

基础数据	
系列	MLC-UDC
设备类型	接收器
应用	手部保护
功能	
功能包	基本型
特性参数	
类型	4, IEC/EN 61496
SIL	3, IEC 61508
SILCL	3, IEC/EN 62061
性能等级 (PL)	e, EN ISO 13849-1
PFH _D	7.73E-09 每小时
使用寿命T _M	20 年, EN ISO 13849-1
等级	4, EN ISO 13849
保护区域数据	
分辨率	30 mm
保护区高度	900 mm
机械参数	
净重	6,970 g

认证	
防护等级	IP 65
分类	
税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ECLASS 13.0	27272704
ECLASS 14.0	27272704
ECLASS 15.0	27272704
ECLASS 16.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549
UNSPSC 26.08	46171620

合适的发射器

	配件编号	名称	配件	说明
	426587	MLC500T30-900-UDC-1600-S2	安全传感器发射器套件	分辨率: 30 mm 保护区高度: 900 mm 检测范围: 0 ... 10 m

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50133860	KD S-M12-5A-P1-050	连接电缆	应用: 耐油/润滑剂 连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 5 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 是 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PUR

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。