

技术数据表


维修电缆

配件编号: 50110155

KB-Service-3000

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

基础数据

应用	耐油/润滑剂
----	--------

连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否
连接2	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
电缆性质	
导线数量	5 个
护套颜色	黑色
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
电缆长度	3,000 mm
护套材料	PVC
拖链适用性	否

机械参数

净重	144 g
----	-------

操作和显示

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ECLASS 16.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
圆接头, LED	否

连接2

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形