

기술 데이터 시트

커넥터

품목 번호: 50132550

S M8A-4P-SK

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

전기 데이터

성능 데이터

작동 전압	최대 250V AC/DC
-------	---------------

연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	Male
손잡이 재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

연결 2

연결부 종류	절연 변위 단자
--------	----------

기술 데이터

키 넓이	9 mm
------	------

인증

보호 등급	IP 67
-------	-------

분류

HS 번호	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635

전기 연결


연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M8
유형	Male
손잡이 재료	금속
핀 개수	4 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치

핀

1	-
2	-
3	-
4	-

와이어 색상



연결 2

연결부 종류	절연 변위 단자
--------	----------