

Karta danych technicznych Zasilacz

Nr art.: 50110748

NT 24-24W

Treść

- Dane techniczne
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane elektryczne

Rodzaj	Zasilacz wtykowy
Wyjście	24 V DC, 1 A
Wejście	110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

Dane mechaniczne

Wymiar (szer. x wys. x dł.)	34 mm x 80 mm x 100 mm
Masa netto	138 g

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85442000
ECLASS 5.1.4	27242611
ECLASS 8.0	27242611
ECLASS 9.0	27242611
ECLASS 10.0	27040701
ECLASS 11.0	27040701
ECLASS 12.0	27040701
ECLASS 13.0	27040701
ECLASS 14.0	27040701
ECLASS 15.0	27040701
ECLASS 16.0	27040701
ETIM 5.0	EC002540
ETIM 6.0	EC002540
ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540
ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540
UNSPSC 26.08	39121004

Akcesoria

Technologia połączeniowa – adaptery

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50132255	D M12A-12P-PWR	Adapter	Liczba przyłączy: 2 Piece(s) Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 12 -pin Przyłącze 2: Gniazdo dla wtyczki jack
	50143031	D PL-M12-5A-PWR	Adapter	Liczba przyłączy: 2 Piece(s) Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem L, 5 -pin Przyłącze 2: Gniazdo dla wtyczki jack
	50110650	KD 01-5-BA-PWR	Adapter	Liczba przyłączy: 2 Piece(s) Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin Przyłącze 2: Gniazdo dla wtyczki jack
	50110649	KD 01-8-BA-PWR	Adapter	Liczba przyłączy: 2 Piece(s) Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 8 -pin Przyłącze 2: Gniazdo dla wtyczki jack

Wskazówka



🔗 Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.