

기술 데이터 시트

커넥터

품목 번호: 50040098

KD 01-5-SA

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

전기 데이터

성능 데이터

정격 동작전류	4,000 mA
정격 전압(DIN EN 60664-1)	60 V
정격 충격 전압(DIN EN 60664-1)	1,500 V

연결

연결	1 개수
연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
손잡이 재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼
잠금 장치	나사 연결
연결 2	
연결부 종류	나사 터미널
케이블 특성	
연결부 단면	1 x 0.75mm²
AWG	18
차폐됨	예

기술 데이터

키 넓이	18 mm
메이팅 사이클, 최대	> 50
최대 케이블 아웃렛	6 ... 8 mm

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	금속
손잡이 재료	금속
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	엑시얼
잠금 장치	나사 연결

연결 2

연결부 종류	나사 터미널
--------	--------

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-40 ... 85 °C
------------	---------------

인증

보호 등급	IP 67
인증	UL

분류

HS 번호	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635