

## Scheda tecnica dati Parte di collegamento

Cod. art.: 50136698

NTS 2



La figura può variare

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Accessori

## Dati tecnici

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Morsetto
----------------------	----------

### Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	102 mm x 42 mm x 228 mm
------------------------	-------------------------

Materiale dell'alloggiamento	Plastica
------------------------------	----------

Alloggiamento in plastica	ABS
---------------------------	-----

Peso netto	365 g
------------	-------

Colore dell'alloggiamento	Nero
---------------------------	------

### Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione	Acustico
	Indicatore a LED

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-20 ... 60 °C
-------------------------------------	---------------

Temperatura ambiente, stoccaggio	-30 ... 70 °C
----------------------------------	---------------

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 40
---------------------	-------

Classe di protezione	II
----------------------	----

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	85389091
--------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27270990
--------------	----------

ECLASS 8.0	27270990
------------	----------

ECLASS 9.0	27379201
------------	----------

ECLASS 10.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 11.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 12.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 13.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 14.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 15.0	27270992
-------------	----------

ECLASS 16.0	27270992
-------------	----------

ETIM 5.0	EC002498
----------	----------

ETIM 6.0	EC003015
----------	----------

ETIM 7.0	EC003015
----------	----------

ETIM 8.0	EC003015
----------	----------


ETIM 9.0	EC003015
----------	----------

ETIM 10.0	EC003015
-----------	----------

UNSPSC 26.08	31242100
--------------	----------

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Collegamento elettrico

### Collegamento 1


Funzione	Alimentazione di tensione
	Ingresso di warning
	Segnale IN
	Uscita di attivazione
Tipo di collegamento	Morsetto
Numero di poli	6 poli

## Collegamento elettrico

Morsetto	Assegnazione
1	VIN
2	GND
3	OUT 1
4	OUT 2
5	OUT WARN
6	OUT V

## Accessori

### Alimentatori

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50110748	NT 24-24W	Alimentatore	Tipo di alimentatore: Alimentatore a spina Uscita: 24 V CC, 1 A Ingresso: 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz

#### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.