

Hoja técnica

Caja de conexiones

Código: 50148923

D U-M12-4A-M-SK

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar



Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de potencia

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Tensión de trabajo | Máx. 32 V CA/CC |
| Corriente de servicio de medición | 4.000 mA |

Conexión

| | |
|----------------------|--------------|
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
|----------------------|--------------|

Conexión 1

| | |
|---------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Material del cuerpo | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |

Conexión 2

| | |
|------------------|--|
| Tipo de conexión | Conector por desplazamiento del aislante |
|------------------|--|

Propiedades de cable

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Sección de cable admisible | 0,14 ... 0,34 mm ² |
|----------------------------|-------------------------------|

Datos ambientales

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 85 °C |
|----------------------------------|---------------|

Certificaciones

| | |
|----------------------|-------|
| Índice de protección | IP 67 |
|----------------------|-------|

Clasificación

| | |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |

Conexión eléctrica

Conexión 1

| | |
|---------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Material del cuerpo | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |

Conexión 2

| | |
|------------------|--|
| Tipo de conexión | Conector por desplazamiento del aislante |
|------------------|--|