

Scheda tecnica dati

Riflettore

Cod. art.: 50108215

TKA 30X60

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati meccanici	
Forma costruttiva	Rettangolare
Dimensioni triple	4 mm
Misura di montaggio, larghezza	30 mm
Misura di montaggio, altezza	60 mm
Misura di montaggio, spessore	8,4 mm
Superficie riflettente, altezza	53 mm
Superficie riflettente, larghezza	26 mm
Materiale del riflettore	Plastica
Materiale del supporto	Plastica
Con cambio di polarizzazione	Sì
Denominazione chimica, materiale del riflettore	PMMA8N
Struttura della superficie attiva	Triple
Peso netto	11 g
Tipo di fissaggio	Autoadesivo

Dati ambientali	
Temperatura ambiente, funzionamento	-40 ... 65 °C

Certificazioni	
Grado di protezione	IP 67

Classificazione	
Voce tariffaria doganale	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

