

## Teknik veri sayfası Emniyet radar sensörü

Ürün no.: 50149654

LBK SBV205



Şekil farklılık gösterebilir

### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar
- Aksesuarlar



## Teknik veriler

## Temel veriler

Seri	LBK SBV
Tür	Radar sensörü
Uygulama	Sabit erişim koruması Sabit tehlikeli bölge emniyeti

## Radar tekniği verileri

Çalışma prensibi	Hareket algılama İnsanları algılama
Çalışma mesafesi	0 ... 9 m
Işınlama açısı, yatay	5 adımda ayarlanabilir
Işınlama açısı, dikey	20°
Yayılan güç	≤ 16 dBm
Frekans alanı	60.600 ... 62.800 MHz
Algılama alanlarının şekli	asim. konik / dikdörtgen

## İşlevler

İşlevler	Hareket algılama İnsanları algılama
----------	----------------------------------------

## Karakteristik parametreler

SIL	2, IEC 61508
SILCL	2, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL)	d, EN ISO 13849-1
Kullanım süresi T <sub>M</sub>	20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori	3, EN ISO 13849

## Elektrik verileri

Güç verileri	
Besleme gerilimi U <sub>B</sub>	12 V, DC, -20 ... 20 %, Kontrol cihazı üzerinden
Güç tüketimi, maks.	2,2 W

## Zaman davranışı

Tepki verme süresi	100 ms
Yeniden çalıştırma süresi (otomatik başlatma)	4.000 ms

## Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
Bağlantı 1	
İşlev	BUS IN Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu

## Bağlantı 2

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu

## Kablo özellikleri

İzin verilen iletken kesiti, tip.	0,34 mm <sup>2</sup>
-----------------------------------	----------------------

## Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	158 mm x 135 mm x 71 mm
Malzeme gövde	Alüminyum Plastik
Plastik gövde	PA 66
Montaj askısı malzemesi	PA 66, cam fiber takviyeli
Net ağırlık	355 g
Gövde rengi	sarı, RAL 1023

## Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	1 Adet

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 80 °C
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız)	0 ... 95 %

## Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
Sertifikasyonlar	TÜV Süd Italia

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85261000
ECLASS 5.1.4	27280801
ECLASS 8.0	27280890
ECLASS 9.0	27280890
ECLASS 10.0	27280890
ECLASS 11.0	27280890
ECLASS 12.0	27274501
ECLASS 13.0	27274501
ECLASS 14.0	27274501
ECLASS 15.0	27274501
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825
ETIM 8.0	EC001825
ETIM 9.0	EC001825
ETIM 10.0	EC001825


## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

İşlev	BUS IN
	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

## Pin Pin tahsisi

1	PE
2	+12 V DC
3	GND
4	CAN H
5	CAN L




## Bağlantı 2

İşlev	BUS ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Konnektör gövdesi	FE/KILIF

## Pin Pin tahsisi

1	PE
2	+12 V DC
3	GND
4	CAN H
5	CAN L



## Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	mavi, sürekli ışık	normal işletim, hareket tespit edilmedi
	mavi, hızlı yanıp sönüyor	normal işletim, hareket tespit edildi
	mavi, yavaş yanıp sönüyor	Hata

## Uyarılar




Kullanım amacına dikkat edin!







- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

## Aksesuarlar


## Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50143389	KD DN-M12-5W-P1-150	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Yuvarlak konnektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 15.000 mm Malzeme kılıf: PUR



## Bağlantı teknolojisi – Bağlantı kabloları

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50143385	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-030	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: DeviceNet, CANopen Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, erkek, A kodlu, 5 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 3.000 mm Malzeme kılıf: PUR
	50143386	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-050	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: DeviceNet, CANopen Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, erkek, A kodlu, 5 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
	50143387	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-100	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: DeviceNet, CANopen Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, erkek, A kodlu, 5 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 10.000 mm Malzeme kılıf: PUR
	50143388	KDS DN-M12-5W-M12-5W-P3-150	Bağlantı kablosu	Arayüz için uygundur: CANopen, DeviceNet Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, erkek, A kodlu, 5 kutuplu Bağlantı 2: Yuvarlak konnektör, M12, açılı, dişi, A kodlu, 5 kutuplu Korunmalı: Evet Kablo uzunluğu: 15.000 mm Malzeme kılıf: PUR

## Bağlantı tekniği - kapatma dirençleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50040099	TS 01-5-SA	Sona erdirme fişi	Bunlar için uygundur: DeviceNet, CANopen İşlev: Bus sona erdirmesi Bağlantı 1: Yuvarlak konnektör, M12, eksenel, erkek, A kodlu, 5 kutuplu

**Aksesuarlar****Montaj**

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50150219	BTP0710M	Koruma demiri	Montaj braket, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braket, cihaz tarafı: vidalanabilir Dönüş aralığı: -40 ... 40 ° Titreşim sönümlenme: Hayır
	50150141	BTU0700P	Montaj sistemi	Montaj ünitesinin uygulanması: Açık U biçiminde Montaj braket, tesis tarafı: Geçiş montaj braket Montaj braket, cihaz tarafı: vidalanabilir Malzeme: Plastik Titreşim sönümlenme: Hayır

**Uyarı**

☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.