

技术数据表


互连电缆

配件编号: 50106906

KB-ROD4 plus-10000

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

连接

连接1	
类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
电缆性质	
有屏蔽	是
电缆设计	互连电缆
电缆长度	10,000 mm
护套材料	PUR

机械参数

净重	482 g
----	-------

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

电气连接

连接1

类型	Sub-D
类型	插座
引脚数	9 个引脚
规格	直形

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	5 个引脚
编码	A-编码
规格	直形
锁	螺旋接头，镀镍压铸锌，推荐扭矩 0.6 Nm，自锁