

Karta danych technicznych Zestaw folii refleksyjnej

Nr art.: 50110190

SET Reflexf. NR.6 30x288

Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe
- Wskazówki



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

zawarty	4 szt. folie refleksyjne 30 x 288 mm
---------	--------------------------------------

Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostokątny
Zależnie od kierunku	Tak
Szerokość wymiaru montażowego	30 mm
Wysokość wymiaru montażowego	288 mm
Wysokość powierzchni refleksyjnej	288 mm
Szerokość powierzchni refleksyjnej	30 mm
Powierzchnia refleksyjna, dodatkowa wskazówka	Na powierzchni refleksyjnej może występować linia rozdzielająca maks. 1 mm
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne
Zmiana polaryzacji	Tak
Chemiczne oznaczenie materiału reflektora	PMMA
Struktura powierzchni aktywnej	Mikrotriple
Masa netto	6 g
Rodzaj mocowania	samoprzylepny

Parametry otoczenia


Temperatura otoczenia podczas pracy	-40 ... 70 °C
-------------------------------------	---------------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	39191080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach



Wskazówki

WSKAZÓWKA



⚠ Folia refleksyjna posiada linię rozdzielającą