

Hoja técnica


Cable de conexión

Código: 50137269

KD S-M30-30A-V1-050

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aplicación | Resistente a sustancias químicas |
|------------|----------------------------------|

Conexión

Conexión 1

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M30 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 30 polos |
| Versión | Axial |
| Conector redondo, LED | No |

Conexión 2

| | |
|------------------|---------------|
| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|

Propiedades de cable

| | |
|---------------------------------|---|
| Número de conductores | 30 Unidad(es) |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | Sí |
| Versión de cable | Cable de conexión (abierto en un extremo) |
| Diámetro de cable (externo) | 9 mm |
| Longitud de cable | 5.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Aptitud para cadena de arrastre | No |

Datos mecánicos

| | |
|-----------|-------|
| Peso neto | 720 g |
|-----------|-------|

Certificaciones

| | |
|-----------------|------|
| Certificaciones | RoHS |
|-----------------|------|

Clasificación

| | |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

Conexión eléctrica


Conexión 1

| | |
|-----------------------|------------------|
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M30 |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 30 polos |
| Versión | Axial |
| Conector redondo, LED | No |
| Carcasa del conector | Blindaje |

Pin

Color de conductor

| | |
|----|-------------------|
| 1 | Blanco |
| 2 | Marrón |
| 3 | Verde |
| 4 | Gris |
| 5 | Rosa |
| 6 | Rojo |
| 7 | Amarillo |
| 8 | Negro |
| 9 | Violeta |
| 10 | Gris / Rosa |
| 11 | Azul / Rojo |
| 12 | Blanco / Verde |
| 13 | Marrón / Verde |
| 14 | Amarillo / Blanco |
| 15 | Amarillo / Marrón |
| 16 | Blanco / Gris |



Conexión eléctrica

| Pin | Color de conductor |
|-----|--------------------|
| 17 | Gris / Marrón |
| 18 | Blanco / Rosa |
| 19 | Marrón / Rosa |
| 20 | Azul / Blanco |
| 21 | Azul / Marrón |
| 22 | Blanco / Rojo |
| 23 | Marrón / Rojo |
| 24 | Blanco / Negro |
| 25 | Marrón / Negro |
| 26 | Amarillo / Gris |
| 27 | Rosa / Verde |
| 28 | - |
| 29 | Azul |
| 30 | Gris / Verde |

Conexión 2

| Tipo de conexión | Final abierto |
|------------------|---------------|
|------------------|---------------|